








System 3000 romtermostat BT



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	5394 01	1/5	02	4010337055273
 renhvit glans	5394 03	1/5	02	4010337055280
 aluminiumsfarget	5394 26	1/5	02	4010337055457
 antrasitt	5394 28	1/5	02	4010337055525
 svart matt	5394 005	1/5	02	4010337055679
 grå matt	5394 015	1/5	02	4010337087328
 rustfritt stål	5394 600	1/5	02	4010337055655

Egenskaper

- Betjening og programmering med mobil terminal (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth® med Gira System 3000-appen.
- Betjening via kapasitiv sensorflate.
- Manuell og tidsstyrt regulering av romtemperaturen.

Funksjoner på påsatsen

- Gjeldende klokkeslett kan lagres som koblingstidspunkt, hurtigprogrammering.
- Automatisk sommer-/vintertidsomkobling, utkoblbar.
- Tidsur med tre minneområder. Komfort- og senkingstidspunkt for ma-fre og lø+sø for hvert minneområde.
- Innstilling av en komfort-, senkings-, kjøle- og frostbeskyttelsestemperatur.
- Regulatorutgang: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunksregulering.
- Optimert oppvarming (temperaturen nås til innstilt tid).
- Tilpasning til ventiler (strømløs åpen eller strømløs lukket).
- Aktivering av kjøle drift via innsatsen.
- Støtter intern og ekstern temperaturføler.
- Temperaturfallregistrering.
- Betjeningssperre.
- Ventilbeskyttelsesfunksjon.
- Displayet slås av etter 2 minutter, kontinuerlig visning av det aktuelle klokkeslettet er mulig.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

- Uketidsur med 40 individuelt programmerbare koblingstidspunkt og temperaturer.
- Feriemodus (start, slutt, temperatur).
- Økningsfunksjon: Hurtigoppvarming i maks. 5 minutter.
- Sperre for lokal betjening mulig.
- Integrering av en ekstern temperatursensor via Bluetooth®.
- Minimums- og maksimumstemperaturer kan justeres.
- Kopiering av innstillinger og tidsprogrammer til andre påsatser mulig.
- Kombinasjonen av påsats 5393xx med 540700 er først mulig fra I05 (indeks).

Tekniske data

Gangnøyaktighet per måned:	± 10 s
Girreserve:	ca. 4 t
Radiofrekvens:	2,402 til 2,480 GHz
Overføringskapasitet:	maks. 2,5 mW, klasse 2
Senderekkevidde:	vanl. 10 m
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

Merknader

- Ved forbindelse med Gira System 3000-appen oppdateres klokkeslett og dato.
-