









System 3000 romtermostat BT



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|-----------------|-----|----|---------------|
|  kremhvit glans | 5394 01 | 1/5 | 02 | 4010337055273 |
|  renhvit glans | 5394 03 | 1/5 | 02 | 4010337055280 |
|  aluminiumsfarget | 5394 26 | 1/5 | 02 | 4010337055457 |
|  antrasitt | 5394 28 | 1/5 | 02 | 4010337055525 |
|  svart matt | 5394 005 | 1/5 | 02 | 4010337055679 |
|  grå matt | 5394 015 | 1/5 | 02 | 4010337087328 |
|  rustfritt stål | 5394 600 | 1/5 | 02 | 4010337055655 |

Egenskaper

- Betjening og programmering med mobil enhet (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth® med Gira System 3000-appen.
- Betjening via kapasitiv sensorflate.
- Manuell og tidsstyrt regulering av romtemperaturen.

Funksjoner på påsatsen

- Gjeldende klokkeslett kan lagres som koblingstidspunkt, hurtigprogrammering.
- Automatisk sommer-/vintertidsomkobling, kan kobles ut.
- Tidsur med tre minneområder. Komfort- og senkingstidspunkt for ma-fre og lø+sø for hvert minneområde.
- Innstilling av en komfort-, senkings-, kjøle- og frostbeskyttelsestemperatur.
- Regulatorutgang: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunksregulering.
- Optimert oppvarming (temperaturen nås til innstilt tid).
- Tilpasning til ventiler (strømløs åpen eller strømløs lukket).
- Aktivering av kjøle drift via innsatsen.
- Støtter intern og ekstern temperaturføler.
- Temperaturfallregistrering.
- Betjeningssperre.
- Ventilbeskyttelsesfunksjon.
- Displayet slås av etter 2 minutter, kontinuerlig visning av det aktuelle klokkeslettet er mulig.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

- Uketidsur med 40 individuelt programmerbare koblingstidspunkt og temperaturer.
- Feriemodus (start, slutt, temperatur).
- Økningsfunksjon: Hurtigoppvarming i maks. 5 minutter.
- Sperre for lokal betjening mulig.
- Integrering av en ekstern temperatursensor via Bluetooth®.
- Minimums- og maksimumstemperaturer kan justeres.
- Kopiering av innstillinger og tidsprogrammer til andre påsatser mulig.
- Kombinasjonen av påsats 5393xx med 540700 er først mulig fra I05 (indeks).

Tekniske data

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Gangnøyaktighet per måned: | ± 10 s |
| Girreserve: | ca. 4 t |
| Radiofrekvens: | 2,402 til 2,480 GHz |
| Overføringskapasitet: | maks. 2,5 mW, klasse 2 |
| Senderekkevidde: | vanl. 10 m |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |

Merknader

- Ved forbindelse med Gira System 3000-appen oppdateres klokkeslett og dato.
-