


## System 3000 romtermostatinnsatsmed følertilkobling



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5395 00	1/5	02	4010337036128

### Egenskaper

- Kobling av elektrisk gulvvarme og termiske aktuatorer
- Utgangssignal: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsregulering (på/av).
- Inngang for omkobling til kjøleluft.
- Avbryter oppvarmingen etter 60 minutter (overopphetingsvern for et varmeapparat).
- Tilkobling av en fjernføler (tilbehør) mulig.

Kombinasjon med RF betjeningsmodul, enkel / dobbel for KNX

- Varmeaktuator enkel
- Sensorkanal enkel eller dobbel.
- Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
- Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
- Temperaturregistrering.
- Funksjonsvalg for innsatsen for romtermostat: Aktivering av 230 V-aktuatorer, varmemodus, kjølemodus, varme- og kjølemodus, omkobling av varme- eller kjølemodus via kommunikasjonsobjekt eller underenhetinngang. PWM- og 2-punktsregulator, absolutt og relativ innstillingsverdi, varmebehovsstyring inkl. kaskade, ventilbeskyttelsesfunksjon. Syklisk overvåking av gulvtemperaturen, servicemodus for ventilutgang frostbeskyttelsesfunksjon (automatisk eller via kommunikasjonsobjekt), justering av temperatursensoren, boost-funksjon, sommer- og vinterkompensering. Underenhetinngangen benyttes til omkobling mellom oppvarming og kjøling.

### Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Beredskapsmodus:	0,1 til 0,5 W
Koblingsstrøm:	10 mA til 16 A
Tilkoblingseffekt:	maks. 3600 W
Anbefalt monteringshøyde:	1,50 m
Monteringsdybde:	24 mm
Montering:	i apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

