


System 3000 Relékoblingsinnsats



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5403 00	1	02	4010337048282

Egenskaper

- Kobling av belysninger og enfasede motorer.
- Adaptiv nullpunktskobling.
- Slaver kan tilkobles.
- Automatisk utkobling av lasten. Etterløpstider kan stilles inn i fem trinn, kan ikke utløses i etterkant.
- Testdrift for funksjonstesten.
- Drift med nulledertilkobling.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:	0,1 til 0,5 W
Koblingsstrøm ohmsk:	16 A (AC1)
Tilkoblingseffekt ved 35 °C	
- HV-LED-lamper:	vanl. 500 W
- Kompaktlysrør:	vanl. 500 W
- Glødelamper:	2300 W
- HV-halogenlamper:	2300 W
- Gira-Tronic-transformatorer:	1500 W
- viklet transformator:	1000 VA
- Lysrør, ukompensert:	1200 VA
Koblingsstrøm motorer:	6 A
Kapasitiv last:	920 VA (115 µF)
Etterløpstid:	uten, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Monteringsdybde:	24 mm
Montering:	i apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +45 °C

Merknader

- Ved høyere omgivelsestemperatur enn 35 °C skal man redusere tilkoblet last.
