


## eNet trådløs dimmeaktuator enkel Mini 20 – 250 W/VA



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5420 00 4509291	1/5	42	4010337774143

### Egenskaper

- eNet trådløs dimmeaktuator gjør det mulig å koble og dimme ulike elektriske laster.
- Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
- Egenskaper som beskytter lampen.
- Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres for hver utgang
- Scenedrift.
- Statusvisning med LED.
- Statustilbakemelding til eNet trådløse sensorer.
- Kortslutnings- og overtemperaturvern.
- Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprosedyren.

Kan stilles inn med eNet server:

- Maksimal lysstyrke.
- Dimmeprosedyre.
- Dimmehastighet.
- Etterløpstid.
- Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse.
- Opp- hhv. neddimningsrampe.
- Forvarsel om utkobling.
- Permanent på, permanent av.
- Hotellfunksjon.
- Lysregulering.
- Repeaterfunksjon.
- Lokalisering av apparatet.

### Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Effekttap:	maks. 1,5 W
Beredskapsmodus:	maks. 0,5 W
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

## Tilkoblingseffekt

- Glødelamper:	20 til 250 W
- HV-halogenlamper:	20 til 250 W
- viklet transformator:	20 til 250 VA
- viklet transformator med LV-LED:	20 til 100 VA
- Tronic-transformator:	20 til 250 W
- elektronisk transformator med LV-LED:	vanl. 20 til 100 W
- LED-lamper:	vanl. 3 til 70 W
- Kompaktlysør:	vanl. 3 til 70 W

Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm<sup>2</sup>

Radiofrekvens: 868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område): ca. 100 m

---

## Merknader

- Monteres i apparatboks, påveggboks eller i inbyggingsadapter.

---

## Mål i mm

Ø 53      H 28

---