


Trådløs eNet styreenhet 1 – 10 V enkel Mini



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5421 00 4509292	1/5	42	4010337774174

Egenskaper

- eNet trådløs styreenhet gjør det mulig å koble og stille inn lysstyrken for lamper med 1 - 10 V-grensesnitt.
- Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres.
- Scenedrift.
- Statusvisning for 1 - 10 V-deltakerne via LED.
- Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.

Kan stilles inn med eNet server:

- Maksimumslysstyrke.
- Dimmehastighet.
- Etterløpstid.
- Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
- Opp- el. neddimningsrampe.
- Forvarsel om utkobling.
- Permanent på, permanent av.
- Hotellfunksjon.
- Lysregulering.
- Repeaterfunksjon.
- Lokalisering av apparatet.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Beredskapsmodus:	maks. 0,5 W
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
Styrestrøm:	maks. 50 mA
Koblingsstrøm	
- Ohmsk last:	6 A
- Lysrør:	3 AX
Tilkoblingseffekt	
- Ohmsk last:	1380 W

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

- Kapasitiv last:	690 VA (560 µF)
Tilkoblingstverrsnitt:	maks. 4 mm ²
Radiofrekvens:	868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område):	ca. 100 m

Merknader

- Monteres i apparatboks, påveggghus eller i inbyggingsadapter.

Mål i mm

Ø 53 H 28
