


eNet trådløs koblings- el. impulsreléaktuator, enkel



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|--------------------|----|----|---------------|
|  Tavlemontert | 5433 00 4509287 | 1 | 42 | 4010337774273 |

Egenskaper

- eNet trådløs koblingsaktuator el. impulsreléaktuator mottar telegrammer for kobling av belysning fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet serveren via en dataledning.
- Driftsmoduser: koblingsaktuator eller impulsreléaktuator.
- Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
- Scenedrift.
- Driftsmodus taster: Relékontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder).

Kan stilles inn med eNet server:

- Blinkfunksjon.
- Etterløpstid.
- Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse.
- Forvarsel om utkobling.
- Minimal koblingsrepetisjonstid.
- Permanent på, permanent av.

Tekniske data

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Nominell spenning: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Beredskapsmodus: | maks. 0,2 W |
| Omgivelsestemperatur: | -5 °C til +45 °C |
| Slutte- og bryteevne AC 230 V: | 16 A / AC1 |
| Tilkoblingseffekt | |
| - Glødelamper: | 2300 W |
| - HV-halogenlamper: | 2000 W |
| - viklet transformator: | 1000 VA |
| - Tronic-trafo: | 1500 W |
| - Lysrør, ukompensert: | 920 VA |
| - LED-lamper: | vanl. 500 W |
| - Kompaktlysrør: | vanl. 500 W |
| - Kapasitiv last: | 690 VA (560 µF) |

Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm²

Lengde på dataledningen: maks. 3 m

Merknader

- For drift av denne tavlemonterte apparaten trengs en eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet server.

Mål

Delingsenheter (DE): 2
