


eNet trådløs relé- el. impulsreléaktuator 8-dobbel / persienneaktuator 4-dobbel



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Tavlemontert	5435 00 4509288	1	42	4010337774280

Egenskaper

- eNet trådløs relémodul el. trådløs impulsrelé- el. persienneaktuator mottar telegrammer for kobling av belysning eller styring av elektrisk drevne avskjerminger fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet-serveren via en dataledning.
- To utganger drives i den samme driftsmodusen (kobling, taster, persienne eller rullegardin).
- Kobling av belysning eller enfasede viftemotorer.
- Styring av elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persienner, rullegardiner eller markiser.
- Driftsmoduser: Reléaktuator, impulsrelémodul per utgang eller persiennemodul, rullegardinmodul kan stilles inn for utganger parvis.
- Statusilbakemelding til eNet trådløs sender.
- Scenedrift.
- Driftsmodus taster: Relékontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder).
- Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel.
- Posisjoner for solskjerming og skumring kan lagres.
- Terskelverdiscener for solskjerming, skumring og vinalarm.
- Avskjermingsfunksjonstiden kan lagres.
- Lamellomstyringstiden kan lagres.

Kan stilles inn med eNet-server:

- Blinkfunksjon.
- Etterløpstid.
- Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse.
- Forvarsel om utkobling.
- Minimal koblingsrepetisjonstid.
- Permanent på, permanent av.
- Omstyringstid ved skifte av retning.
- Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning (f.eks. for takvinduer).
- Posisjon ved solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vinalarm.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Standby:	maks. 0,5 W
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Koblingskapasitet AC 230 V:	16 A / AC 1

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

Tilkoblingseffekt

- Glødelamper:	2300 W
- HV-halogenlamper:	2000 W
- viklet transformator:	1000 VA
- Tronic-trafo:	1500 W
- Lysrør, ukompensert:	920 VA
- LED-lamper:	vanl. 500 W
- Kompaktlysrør:	vanl. 500 W
- Motorer:	1000 W
- Kapasitiv last:	690 VA (560 µF)

Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm

Lengde på dataledningen: maks. 3 m

Merknader

- En eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet-server kreves for drift av denne tavlemonterte enheten.

Mål

Delingsenheter (TE): 4
