


eNet trådløs persienneaktuator enkel



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Tavlemontert	5437 00 4509295	1	42	4010337774297

Egenskaper

- eNet trådløs persienneaktuator mottar telegrammer for styring av elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persiener, rullegardiner eller markiser fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet serveren via en dataledning.
- Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel.
- Posisjoner for solbeskyttelse og skumring kan lagres.
- Terskelverdiscener for solbeskyttelse, skumring og vindalarm.
- Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
- Kjøretiden for avskjermingen kan lagres.
- Lamellomstyringstiden kan lagres.

Kan stilles inn med eNet server:

- Omstyringstid ved skifte av retning.
- Bevegelsesretningen kan endres (f.eks. for takvinduer).
- Posisjon ved solbeskyttelse, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Beredskapsmodus:	maks. 0,2 W
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Tilkoblingseffekt motorer:	1000 W
Tilkoblingstverrsnitt:	maks. 4 mm ²

Merknader

- For drift av denne tavlemonterte apparaten trengs en eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet server.

Mål

Delingsenheter (DE): 2
