


eNet Trådløs mottaksmodul



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Tavlemontert	5452 00 4509201	1	42	4010337774303

Egenskaper

- eNet trådløs mottaksmodul er en trådløs mottaker for maks. 32 eNet trådløs tavlemonterte enheter.
- Drift med spenningsforsyning.
- Integreert antenne.
- Ekstern antenne kan kobles til i tillegg ved ugunstige monteringsforhold.

Tekniske data

Nominell spenning:	DC 12 V SELV
Strømforbruk:	15 mA
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Radiofrekvens:	868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område):	ca. 100 m
Dataledning:	J-Y(St)Y 2x2x0,8
Lengde på dataledningen:	maks. 3 m
Antall eNet tavlemontert-moduler:	maks. 32

Merknader

- Godkjenning for trådløst utstyr gjelder for land i EU og EFTA.
- Ved montasje i fordelerskap eller underfordeling med metallhus er en ekstraantenne nødvendig. Ekstraantennen skal plasseres utenfor metallhuset.

Mål

Delingsenheter (TE): 2
