


eNet trådløs universalsender, dobbel Mini



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5453 00 4509262	1/5	42	4010337774310

Egenskaper

- eNet trådløs sender overfører koblings-, dimme- og persiennekjøringskommandoer til tilsvarende trådløse eNet mottakere.
- Med den eNet trådløse universalsenderen kan koblings-, dimme- og persiennekommandoer overføres til egnede eNet trådløse mottakere.
- Monteres i apparatboks, påveggboks eller i inbyggingsadapter.
- Registrering av spenningsnivåer og -endringer på inngangen.
- Tilkobling av ekstern status-LED.
- Visning av overføringsstatus.
- Driftsmoduser: Enkel bryter/dimming/persienne, enkel automatikkfunksjon, dobbel bryter/dimmer/tastedrift, dobbel automatikkfunksjon.

Kan stilles inn med eNet server:

- Fullkryptert trådløs overføring (AES-CCM) fra eNet server Software versjon 2.0.
- 2-kanals persienne.
- Betjeningssperrer.
- Forbindelser innrettet frigitt eller sperret.
- Status for tvangsføring.
- Scener alt-PÅ eller alt-AV, terskelverdiscener og individuelle scener kan programmeres.
- Konfigurering av scene-tast via eNet SMART HOME-appen (hvis/så-regler) for utløsning av handlinger, scener, koblingsur.
- Repeaterfunksjon.
- Oppdatering av apparatprogramvaren.
- Lokalisering av apparatet.

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Radiofrekvens:	868,3 MHz
Rekkevidde (åpent område):	ca. 100 m
Nominell spenning:	AC 110 V til 230 V, 50/60 Hz
Beredskapsmodus:	0,5 W
Innganger	
- Ledningslengde:	maks. 100 m

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

- Inngangsstrøm: 2 mA
- Signalvarighet: min. 200 ms

Utgang status-LED
- Nominell spenning: AC 110 V til 230 V
- Utgangsstrøm: 40 mA

Mål i mm

Ø 53 H 23
