


System 3000 lysstyrke- og temperatursensor BT



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	5466 02	1/5	02	4010337047803

Egenskaper

- Sensor for registrering av lysstyrke og temperatur.
- Drift med System 3000 persienne- og tidsur BT, betjeningsmodul BT og romtermostat BT.
- Sender den aktuelle lysstyrken og temperaturverdien via Bluetooth®.
- Funksjonsutvidelse for System 3000 persienne- og tidsur BT, betjeningsmodul BT: Solskjermingsfunksjon, skumring og morgengry.
- Fungerer som ekstern temperatursensor for romtemperaturregulering.
- Batteridrevet apparat.

Tekniske data

Nominell spenning:	DC 3 V
Batteri	
- Type:	1 x CR 2450
- UN-nr.:	3091
Lysstyrkemåling:	5 til 80000 lx
Temperaturmåleområde:	-5 °C til +55 °C
Radiofrekvens:	2,402 til 2,480 GHz
Overføringskapasitet:	maks. 2,5 mW, klasse 2
Senderekkevidde:	type 10 m
Farge:	renhvit (som RAL 9010)
Montering:	for liming i innendørs rom, f.eks. på vindusruter
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +55 °C

Mål i mm

B 56

H 32

T 13
