



BNC-innsats dobbel Krympekobling



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|---------------|
|  renhvit glans | 5630 03 | 1/5 | 01 | 4010337460251 |
|  svart matt | 5630 10 | 1/5 | 01 | 4010337460268 |

Tekniske data

| | |
|------------------|-------|
| Bølgeimpedans: | 50 Ω |
| Monteringsdybde: | 25 mm |

Merknader

- Ikke egnet for monteringsramme med klapplokk.
- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon:

Kaiser Elektronik-bokser

Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02

Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94

Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40