



BNC-innsats dobbel Krympekobling



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	5630 03	1/5	01	4010337460251
 svart matt	5630 10	1/5	01	4010337460268

Tekniske data

Bølgeimpedans:	50 Ω
Monteringsdybde:	25 mm

Merknader

- Ikke egnet for monteringsramme med klapplokk.
- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon:

Kaiser Elektronik-bokser

Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02

Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94

Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40