




Innsats Cinch Audio Kobling



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvitt glanset	5631 01	1/5	01	4010337460275
 renhvitt glanset	5631 03 6944045	1/5	01	4010337460282
 svart matt	5631 10 6944046	1/5	01	4010337460299

Tekniske data

Monteringsdybde

- Kobling: min. 10 mm

Merknader

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger:
Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard-apparatboks.
Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Installasjonsanbefaling:
Kaiser Electronic-bokser
Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.: 1068-02
Montering i hul vegg: Kaiser-bestillingsnr.: 9062-94
Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.: 1268-40