



Innsats RCA-audio Loddeforbindelse



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|--------------------|-----|----|---------------|
|  renhvit glans | 5632 03 6944048 | 1/5 | 01 | 4010337460312 |
|  svart matt | 5632 10 6944049 | 1/5 | 01 | 4010337460329 |

Tekniske data

Monteringsdybde: 20 mm

Merknader

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon:

Kaiser Elektronik-bokser

Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02

Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94

Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40