




Innsats RCA-audio Overgangskabel



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	5633 01	1	01	4010337460343
 renhvit glans	5633 03 6944051	1	01	4010337460350
 svart matt	5633 10 6944052	1	01	4010337460367

Tekniske data

Monteringsdybde	
- Overgangskabel:	min. 40 mm
Bølgeimpedans ved overgangskabel:	75 Ω
Lengde på overgangskabelen:	200 mm

Merknader

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon:

Kaiser Elektronik-bokser

Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02

Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94

Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40