



Innsats SAT-F kontakt Kobling



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	5650 03 6944102	1/5	01	4010337460961
 svart matt	5650 10 6944103	1/5	01	4010337460978

Tekniske data

Monteringsdybde:	20 mm
Bølgeimpedans:	75 Ω
For indre leder:	Ø 0,6 til 1 mm

Merknader

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon:

Kaiser Elektronik-bokser

Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02

Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94

Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40