




Innsats XLR-kontakt, D-serie Loddeforbindelse



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvitt glanset	5667 01	1/5	01	4010337461500
 renhvitt glanset	5667 03 6944153	1/5	01	4010337461517
 svart matt	5667 10 6944154	1/5	01	4010337461524

Merknader

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Installasjonsanbefaling:

Kaiser Electronic-bokser

Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.: 1068-02

Montering i hul vegg: Kaiser-bestillingsnr.: 9062-94

Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.: 1268-40