



## HDMI-innsats Kobling



| Spesifikasjon  | Bestillings nr.    | PE  | PS | EAN           |
|--|--------------------|-----|----|---------------|
|  renhvit glans | 5669 03<br>6944159 | 1/5 | 01 | 4010337461579 |
|  svart matt   | 5669 10<br>6944160 | 1/5 | 01 | 4010337461586 |

### Tekniske data

Monteringsdybde

- Kobling: min. 20 mm

### Merknader

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon:

Kaiser Elektronik-bokser

Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02

Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94

Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40