



Innsats HDMI og SAT-F-kontakt Kobling



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	5675 03 6944177	1/5	01	4010337461760
 svart matt	5675 10 6944178	1/5	01	4010337461777

Tekniske data

Monteringsdybde

- Kobling: min. 20 mm

Bølgeimpedans ved SAT: 75 Ω

For indre leder: Ø 0,6 til 1 mm

Merknader

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon:

Kaiser Electronic-bokser

Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02

Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94

Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40