

**Innsats USB 3.0 type A og mini-jack 3,5 mm
Overgangskabel**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	5687 01	1	01	4010337463009
 renhvit glans	5687 03 6944213	1	01	4010337463023
 svart matt	5687 10	1	01	4010337463047

Tekniske data

Monteringsdybde	
- Overgangskabel:	min. 46 mm
Lengde på overgangskabelen:	200 mm

Merknader

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon:

Kaiser Elektronik-bokser

Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02

Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94

Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40