

## Innsats Modular Jack RJ45 cat. 6A 10 Gbit-Ethernet Kobling



| Spesifikasjon                                                                                     | Bestillings nr.    | PE  | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----|---------------|
|  kremhvit glans | 5695 01            | 1/5 | 01 | 4010337463313 |
|  renhvit glans | 5695 03<br>6944237 | 1/5 | 01 | 4010337463337 |
|  svart matt    | 5695 10<br>6944290 | 1/5 | 01 | 4010337463344 |

### Tekniske data

Monteringsdybde

- Kobling: min. 24 mm

### Merknader

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon:

Kaiser Elektronik-bokser

Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02

Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94

Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40