

**Innsats Modular Jack RJ45 cat. 6A 10 Gbit-Ethernet 4-dobbel
Kobling**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	5698 01	1/5	01	4010337463412
 renhvit glans	5698 03 6944246	1/5	01	4010337463429
 svart matt	5698 10 6944247	1/5	01	4010337463443

Tekniske data

Monteringsdybde

- Kobling: min. 24 mm

Merknader

- Kun for skruefeste.
- OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
- Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
- Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
- Anbefalt installasjon:

Kaiser Elektronik-bokser

Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02

Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94

Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40