



## Designramme til dørstasjon påvegg 3-dobbel



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 aluminiumsfarget	8503 65	1	18	4010337032090
 antrasitt	8503 67	1	18	4010337032120

### Egenskaper

- Komplette formontert dørstasjon påvegg for vertikal påveggmontering. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
- I samme design som bryterprogrammet Gira TX\_44.
- Vridningssikker påveggboks takket være aluminiumprofil.
- Dekkramme i bruddsikker termoplast med høy UV-stabilitet og rypefast, vedlikeholdsvennlig overflate.
- Tyverisikring ved hjelp av skruer med innvendig sekskant.
- Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Igangkjøringen kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
- Værbestandig høyttaler.
- Elektretmikrofon i høy kvalitet.
- Håndfrifunksjon (talestyrt samtaleveksling med undertrykking av ekko og bakgrunnsstøy).
- Kvitteringslyd ved anropsknappaktivering.
- Justerbart samtalevolum.
- Hvit anropsknappbelysning i LED-teknologi. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropsknappbelysning.
- Vannnett anropsknappdeksel i slagfast plast.
- Navneskiltet til anropstrykknappen kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
- Profesjonell teksting med Gira tekstservice [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com) eller Gira programvare for merking.

### Tekniske data

Spenningsforsyning:	via 2-trådsbuss
Tilkoblinger	
- 2-trådsbuss:	2 x skruklemme
- Tilleggsforsyning:	2 x skruklemme
Kapslingsgrad:	IP44
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C

