


## Podtynkowe gniazdo antenowe (GEDU 10)



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	0041 00	1/5	01	4010337041009

### Właściwości

- Może być stosowane jako puszką przelotowa i końcowa.
- Do stosowania w zbiorczych instalacjach antenowych na końcu przewodu głównego z kilkoma puszkami instalacyjnymi.
- Na obu przyłączach do dyspozycji jest kompletne spektrum sygnału od 4 do 2400 MHz.
- Z opornikiem końcowym R 77 może być stosowane jako puszką końcowa.

### Dane techniczne

Tłumienie przyłączenia:	10 dB
Tłumienie przelotu:	2,5 dB
Głębokość montażu:	28 mm

### Wskazówki

- Do bezodbiowego zakończenia przewodu głównego, należy umieścić w ostatnim gnieździe antenowym.
- Nadaje się do odbioru naziemnego, instalacji szerokopasmowych i odbioru satelitarnego.
- Tylko do mocowania śrubowego.