


Podtynkowe gniazdo antenowe (UD2410ST)



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  | 0041 00 | 1/5 | 01 | 4010337041009 |

Właściwości

- Gniazdo przelotowe 2x z przyłączami wtykowymi.
- Wtyczka IEC do UKF (radio) i DVB-T/T2.
- Gniazdo IEC do DVB-S/S2 (SAT).
- Przejście DC z przyłącza SAT na wejście oraz dwukierunkowy przepływ pomiędzy wejściem i wyjściem z mostkowaniem napięcia stałego.
- Przewód wewnętrzny jest podłączany po prostu za pomocą wciskania, bez konieczności przykręcania. W związku z tym przewód wewnętrzny można wielokrotnie odłączać.
- Spełnia wymogi klasy ekranowania A.

Dane techniczne

Pasma częstotliwości TV

- Zakres częstotliwości: 5 do 862 MHz
- Odsprężenie: > 25 dB
- Tłumienie przelotu: 3,5 dB
- Tłumienie: wtyczka R/TV: 8,5 dB

Pasma częstotliwości SAT

- Zakres częstotliwości: 950 do 2400 MHz
- Odsprężenie: > 20 dB
- Tłumienie przelotu: 5 dB
- Tłumienie: wtyczka SAT: 10 dB

Głębokość montażu: 27 mm

Wskazówki

- Do bezodbiornego zakończenia przewodu głównego, należy umieścić w ostatnim gnieździe antenowym.
- Nadaje się do odbioru naziemnego, instalacji szerokopasmowych i odbioru satelitarnego.
- Tylko do mocowania śrubowego.