


## Podtynkowe gniazdo antenowe (UE2400ST)



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	0046 00	1/5	01	4010337046004

### Właściwości

- Gniazdo rozgałęźne 2x z przyłączami wtykowymi.
- Wtyczka IEC do UKF (radio) i DVB-T/T2.
- Gniazdo IEC do DVB-S/S2 (SAT).
- Przejście DC z przyłącza SAT na wejście.
- Przewód wewnętrzny jest podłączany po prostu za pomocą wciskania, bez konieczności przykręcania. W związku z tym przewód wewnętrzny można wielokrotnie odłączać.
- Spełnia wymogi klasy ekranowania A.

### Dane techniczne

#### Pasma częstotliwości TV

- Zakres częstotliwości: 5 do 862 MHz
- Odsprężenie: > 10 dB
- Tłumienie: wtyczka R/TV: 4 dB

#### Pasma częstotliwości SAT

- Zakres częstotliwości: 950 do 2400 MHz
- Odsprężenie: > 20 dB
- Tłumienie: wtyczka SAT: 5 dB

Głębokość montażu: 27 mm

### Wskazówki

- Do stosowania w pojedynczych i zbiorowych instalacjach antenowych, domowych instalacjach rozdzielczych szerokopasmowych i odbioru satelitarnego na oddzielonych liniach promieniowych.
- Tylko do mocowania śrubowego.