







## Przycisk 10 A 250 V~ z klawiszem samopowrotnym i okienkiem kontrolnym Przełącznik 1 pin



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	0120 201	1/5	11	4010337065982
 czysta biel, matowy	0120 27	1/5	01	4010337029465
 antracytowy	0120 28	1/5	11	4010337029489
 kolor aluminium	0120 26	1/5	11	4010337029472
 czarny matowy	0120 005	1/5	11	4010337037927
 stal szlachetna	0120 600	1/5	11	4010337021247

### Dane techniczne

Głębokość montażu: 28 mm

Przekrój przyłącza  
- do przewodów sztywnych i elastycznych  
do: 2,5 mm<sup>2</sup>

## Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.
  - W zależności od dostępności.
-