




Przycisk 10 A 250 V~ z pionowym klawiszem samopowrotnym i okienkiem kontrolnym Przełącznik 1 pin



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel	0120 66	1/5	13	4010337120667
 antracytowy	0120 67	1/5	13	4010337120674
 kolor aluminium	0120 65	1/5	13	4010337120650

Dane techniczne

Głębokość montażu: 28 mm

Przekrój przyłącza
- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm²

Wskazówki

- Z wyczuwalnym prowadzeniem obsługującego.
- Zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą opcjonalnie skręcanego śrubami elementu zaciskowego. Dzięki temu zbędne jest mocowanie ramek kołkami.
- Dzięki pionowemu ustawieniu klawisza pasuje do łączników samopowrotnych.
- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.
- W zależności od dostępności.