





Łącznik samopowrotny 10 AX 250 V~z klawiszem samopowrotnym
Łącznik uniwersalny



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	0121 201	1/5	01	4010337052692
 czysta biel, matowy	0121 27	1/5	01	4010337029311
 antracytowy	0121 28	1/5	11	4010337029335
 kolor aluminium	0121 26	1	11	4010337029328
 czarny matowy	0121 005	1	11	4010337037972
 szary matowy	0121 015	1	11	4010337077091
 stal szlachetna	0121 600	1/5	11	4010337021261

Dane techniczne

Głębokość montażu: 28 mm

Przekrój przyłącza
- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm²

Moc znamionowa
- LEDi/CFLi: 100 W

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

Wskazówki

- W zależności od dostępności.
