

**Łącznik kontrolny samopowrotny 10 AX 250 V~ z klawiszem  
Wyłącznik 2-bieg.**



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z polyskiem	0122 01	1/5	01	4010337122012
 czysta biel z polyskiem	0122 03	1/5	01	4010337122036
 czysta biel, matowy	0122 27	1/5	01	4010337122272
 antracytowy	0122 28	1/5	11	4010337122289
 kolor aluminium	0122 26	1/5	11	4010337122265
 czarny matowy	0122 005	1/5	11	4010337037934
 stal szlachetna	0122 600	1/5	11	4010337021773

**Dane techniczne**

Głębokość montażu:	28 mm
Przekrój przyłącza - do przewodów sztywnych i elastycznych do:	2,5 mm <sup>2</sup>
Moc znamionowa - LEDi/CFLi:	100 W

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

---

## Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.
- W zależności od dostępności.

---

## Zakres dostawy

- Neonowa lampka podświetlająca 230 V~, 1,5 mA znajduje się w zakresie dostawy.
-