



**Łącznik kontrolny samopowrotny 10 AX 250 V~ z klawiszem  
Wyłącznik 2-bieg.**



| Specyfikacja   | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|--|---------------|----------------------|----|---------------|
|  czysta biel z połyskiem | 0122 112      | 1/5                  | 01 | 4010337043782 |

#### Dane techniczne

|  |                     |
|--|---------------------|
| Głębokość montażu:   | 28 mm               |
| Przekrój przyłącza<br>- do przewodów sztywnych i elastycznych<br>do: | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Moc znamionowa<br>- LEDi/CFLi:                                       | 100 W               |

#### Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.
- W zależności od dostępności.

#### Zakres dostawy

- Neonowa lampka podświetlająca 230 V~, 1,5 mA znajduje się w zakresie dostawy.