







Łącznik kontrolny samopowrotny 10 AX 250 V~z klawiszem samopowrotnym
Łącznik uniwersalny



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	0124 201	1/5	01	4010337052715
 czysta biel, matowy	0124 27	1/5	01	4010337029403
 antracytowy	0124 28	1/5	11	4010337029427
 kolor aluminium	0124 26	1	11	4010337029410
 czarny matowy	0124 005	1	11	4010337037958
 stal szlachetna	0124 600	1	11	4010337021230

Dane techniczne

Głębokość montażu: 28 mm

Przekrój przyłącza
- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm²

Moc znamionowa
- LEDi/CFLi: 100 W

Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.
 - W zależności od dostępności.
-

Zakres dostawy

- Neonowa lampka podświetlająca 230 V~, 1,5 mA znajduje się w zakresie dostawy.
-