




Łącznik samopowrotny 10 AX 250 V~ z klawiszem 2x Łącznik podwójny



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  czysta biel | 0125 66 | 1/5 | 13 | 4010337125662 |
|  antracytowy | 0125 67 | 1/5 | 13 | 4010337125679 |
|  kolor aluminium | 0125 65 | 1/5 | 13 | 4010337125655 |

Dane techniczne

Głębokość montażu

| | |
|-------------|-------|
| - 0125 ...: | 25 mm |
| - 0128 ...: | 28 mm |

Przekrój przyłącza

| | |
|---|---------------------|
| - do przewodów sztywnych i elastycznych do: | 2,5 mm ² |
|---|---------------------|

Moc znamionowa

| | |
|--------------|-------|
| - LEDi/CFLi: | 100 W |
|--------------|-------|

Wskazówki

- Z wyczuwalnym prowadzeniem obsługującego.
- Zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą opcjonalnie skręcanego śrubami elementu zaciskowego. Dzięki temu zbędne jest mocowanie ramek kołkami.
- W zależności od dostępności.