








**Przycisk 10 A 250 V~ z klawiszem samopowrotnym
Przełącznik 1 pin**

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	0130 201	1/5	01	4010337066064
 czysta biel, matowy	0130 27	1/5	01	4010337029434
 antracytowy	0130 28	1/5	11	4010337029458
 kolor aluminium	0130 26	1/5	11	4010337029441
 czarny matowy	0130 005	1/5	11	4010337037910
 szary matowy	0130 015	1/5	11	4010337077183
 stal szlachetna	0130 600	1/5	11	4010337035947

Dane techniczne

Głębokość montażu: 28 mm

Przekrój przyłącza
- do przewodów sztywnych i elastycznych
do: 2,5 mm²

Wskazówki

- W zależności od dostępności.
