

**Przycisk 10 AX 250 V~ z klawiszem samopowrotnym**  
**Przełącznik 1 pin**



| Specyfikacja                                                                                               | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----|---------------|
|  czysta biel z połyskiem | 0130 201      | 1/5                  | 01 | 4010337066064 |
|  czysta biel, matowy    | 0130 27       | 1/5                  | 01 | 4010337029434 |
|  antracytowy            | 0130 28       | 1/5                  | 11 | 4010337029458 |
|  kolor aluminium        | 0130 26       | 1/5                  | 11 | 4010337029441 |
|  czarny matowy          | 0130 005      | 1/5                  | 11 | 4010337037910 |
|  szary matowy           | 0130 015      | 1/5                  | 11 | 4010337077183 |
|  stal szlachetna        | 0130 600      | 1/5                  | 11 | 4010337035947 |

**Dane techniczne**

Głębokość montażu: 28 mm

Przekrój przyłącza  
- do przewodów sztywnych i elastycznych  
do: 2,5 mm²