



Łącznik kontrolny samopowrotny 10 AX 250 V~ z klawiszem Łącznik uniwersalny



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel	0136 66	1/5	13	4010337136668
 antracytowy	0136 67	1/5	13	4010337136675
 kolor aluminium	0136 65	1/5	13	4010337136651

Dane techniczne

Głębokość montażu:	28 mm
Przekrój przyłącza - do przewodów sztywnych i elastycznych do:	2,5 mm ²
Moc znamionowa - LEDi/CFLi:	100 W

Wskazówki

- Z wyczuwalnym prowadzeniem obsługującego.
- Zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą opcjonalnie skręcanego śrubami elementu zaciskowego. Dzięki temu zbędne jest mocowanie ramek kołkami.
- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.

Zakres dostawy

- Neonowa lampka podświetlająca 230 V~, 1,5 mA znajduje się w zakresie dostawy.