








Ramka Gira Standard 55 czysta biel z połyskiem



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  1x | 0211 03 | 10/100 | 21 | 4010337211037 |
|  1,5x | 1001 03 | 10 | 01 | 4010337881308 |
|  2x | 0212 03 | 10/100 | 21 | 4010337212034 |
|  2x, bez przegrody | 1002 03 | 10 | 01 | 4010337001607 |
|  3x | 0213 03 | 10/100 | 01 | 4010337213031 |
|  4x | 0214 03 | 1/5 | 01 | 4010337214038 |
|  5x | 0215 03 | 1/5 | 01 | 4010337215035 |

Właściwości

- Udaroodporne.

Wskazówki

- Przystosowane również do instalacji w kanałach.
 - Ramka (1x do 5x) w połączeniu z zestawem uszczelnień nadają się również do instalacji bryzgoszczelnej podtynkowej IP44.
-