


Ściemniacz podtynkowy do lamp LED z wyłącznikiem obrotowym



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 20 – 200 W	0300 00	1/5	22	4010337300007

Właściwości

- Załączanie i ściemnianie lamp żarowych, wysokonapięciowych lamp halogenowych i wysokonapięciowych lamp LED ze ściemniaczem fazowym.
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe z bezpiecznikiem czułym.
- Z zaciskami śrubowymi.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50 Hz
Moc przyłączeniowa przy 25°C	
- Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy):	typ. 3 do 40 W
- Żarówki:	20 do 200 W
- Lampy halogenowe 230 V:	20 do 200 W
Głębokość montażu:	32 mm
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

- W temperaturach otoczenia powyżej 25°C należy zredukować podłączone obciążenie.