


Ściemniacz niskonapięciowy do lamp LED z wyłącznikiem obrotowym



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|--|---------------|----------------------|----|---------------|
|  20 – 200 W | 0300 00 | 1/5 | 22 | 4010337300007 |

Właściwości

- Załączanie i ściemnianie lamp żarowych, żarówek halogenowych 230 V i żarówek LED 230 V LED ze ściemniaczem fazowym.
- Ochrona przeciwzwarceniowa czułym bezpiecznikiem.
- Z zaciskami śrubowymi.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50 Hz

Moc przyłączeniowa przy 25°C

- Żarówki LED 230 V~ (nacinanie fazy): typowo 3 do 40 W
- Żarówki: 20 do 200 W
- Żarówki halogenowe 230 V: 20 do 200 W

Głębokość montażu: 32 mm

Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C

Wskazówki

- Przy temperaturach otoczenia wyższych niż 25°C należy zredukować przyłączone obciążenie.