


Ściemniacz niskonapięciowy do lamp LED z wyłącznikiem obrotowym



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 20 – 200 W	0300 00	1/5	22	4010337300007

Właściwości

- Załączanie i ściemnianie lamp żarowych, wysokonapięciowych lamp halogenowych i wysokonapięciowych lamp LED ze ściemniaczem fazowym.
- Ochrona przeciwzwarceniowa czułym bezpiecznikiem.
- Z zaciskami śrubowymi.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: AC 230 V, 50 Hz

Moc przyłączeniowa przy 25°C

- Wys. nap. lampy LED (nacinanie fazy): typowo 3 do 40 W
- Żarówki: 20 do 200 W
- Lampy halogenowe 230 V: 20 do 200 W

Głębokość montażu: 32 mm

Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C

Wskazówki

- Przy temperaturach otoczenia wyższych niż 25°C należy zredukować przyłączone obciążenie.