


Podtynkowy potencjometr elektroniczny do wejścia sterowniczego 110 V Funkcja łączeniowa



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	0309 00	1/5	02	4010337309000

Właściwości

- Potencjometr elektroniczny z funkcją łączeniową do stateczników elektronicznych lub transformatorów Tronic z wejściem sterowniczym 1 – 10 V.
- Naciśnięcie przycisku obsługi załącza i wyłącza stateczniki elektroniczne.
- Obrót reguluje natężenie oświetlenia.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50/60 Hz
Interfejs 1 – 10 V	
- Napięcie sterujące:	0,5 do 10 V
- Prąd sterujący:	maks. 50 mA
Prąd łączeniowy	
- omowy:	6 A
- pojemnościowy:	6 A (70 µF)
Głębokość montażu:	32 mm
Temperatura otoczenia:	+5 °C do +45 °C

Zakres dostawy

- Bezpiecznik znajduje się w zakresie dostawy.