


**Regulator temperatury w pomieszczeniu 24/
10 (4) A ze stykiem rozwiernym, wyłącznikiem i lampką kontrolną**



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	0393 112	1/5	02	4010337065548

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 24 V
Prąd znamionowy:	10 (4) A
Moc przyłączeniowa:	ok. 240 W
Różnica temperatur przełączania:	ok. 0,5 K
Obniżenie nocne:	ok. 4 K
Klasa energetyczna:	I = 1 %
Głębokość montażu:	25 mm
Temperatura otoczenia:	+5 °C do +30 °C

Wskazówki

- Mocowanie wyłącznie za pomocą śrub.
- Płaskie wykonanie.