


## Regulator temperatury w pomieszczeniu 230/10 (4) A~ ze stykiem zwiernym i czujnikiem do elektrycznego ogrzewania podłogowego



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	0394 112	1	02	4010337045090

### Właściwości

- W ciągu godziny ciągłego ogrzewania regulator temperatury w pomieszczeniu automatycznie przerywa na 5 min proces grzewczy (ogrzewanie zostaje wyłączone. Wymóg wg EN 50559).

### Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50 Hz
Prąd znamionowy:	10 (4) A
Normatywne napięcie udarowe:	4 kV
Moc przyłączeniowa:	2200 W
Obniżenie nocne:	ok. 4 K
Klasa energetyczna:	IV = 2%
Temperatura otoczenia:	0°C do +25°C
Lity przewód	
- Przekrój przyłącza:	1 do 2,5 mm <sup>2</sup>
Czujnik zdalny	
- Przewód przyłączeniowy:	4 m
- z możliwością przedłużenia:	maks. 50 m
- z możliwością przedłużenia:	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>

