

Gniazdo głośnikowe stereo



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem | 0402 01 | 1/5 | 01 | 4010337402015 |
|  czysta biel z połyskiem | 0402 03 | 1/5 | 01 | 4010337402039 |
|  czysta biel, matowy | 0402 27 | 1/5 | 01 | 4010337402275 |
|  antracytowy | 0402 28 | 1/5 | 11 | 4010337402282 |
|  kolor aluminium | 0402 26 | 1/5 | 11 | 4010337402268 |
|  czarny matowy | 0402 005 | 1/5 | 11 | 4010337037880 |

Właściwości

- Z zaciskami śrubowymi.

Dane techniczne

Głębokość montażu: 31 mm
Przekrój przyłącza maks.: 1,5 mm²

Wskazówki

- Do przewodu o przekroju maks. 10 mm².
 - Należy stosować jako moduł podtynkowy głośników High End (WBT) i jako skośną osłonę gniazd telekomunikacyjnych.
-