

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z polem opisowym, klapką ze złączem bagnetowym, częścią dolną i górną obudowy IP66



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 szary	0440 31	1	14	4010337440314

Właściwości

- Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.

Dane techniczne

Przewody
- (dotyczy tylko 4440 31): sztywne i elastyczne

Przekrój przyłącza
- do przewodów: od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

- Nie nadaje się do wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących.

Zakres dostawy

- Z dołączoną pustą tabliczką opisową.