




**Podwójne gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~
z płytą litą
Standard 55**



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	0780 01	10	01	4010337780014
 czysta biel z połyskiem	0780 03	10	01	4010337780038
 czysta biel, matowy	0780 04	10	01	4010337780045

Dane techniczne

Głębokość montażu:	25 mm
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²

Wskazówki

- Pasuje do każdej popularnej puszki instalacyjnej.