

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 2x 16 A 250 V~ ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) i płytą litą do podtynkowej puszkii instalacyjnej 1x



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	0783 01	1	01	4010337783015
 czysta biel z połyskiem	0783 03	1	01	4010337783039
 czysta biel, matowy	0783 27	1	01	4010337783275
 antracytowy	0783 28	1	11	4010337783282
 kolor aluminium	0783 26	1	11	4010337783268
 czarny matowy	0783 005	1	11	4010337037507
 szary matowy	0783 015	1	11	4010337081876

## Dane techniczne

Głębokość montażu:	25 mm
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura otoczenia - zaawansowana ochrona przed dotknięciem:	0°C do +45°C

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

## Wskazówki

- Pasuje do każdej popularnej puszki instalacyjnej.
  - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
-