


Podtynkowe gniazdo antenowe (SE33ST)



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	0937 00	1/5	01	4010337937005

Właściwości

- Gniazdo rozgałęźne z trzema przyłączami.
- Wtyczka IEC do telewizji naziemnej jest umieszczona po lewej stronie na dole, gniazdo IEC FM (radiowe) po prawej stronie na dole, a na górze na środku znajduje się przyłącze F do telewizji satelitarnej (SAT).
- Filtr separujący do telewizji naziemnej i satelitarnej o wysokim współczynniku tłumienia: Sygnał SAT jest filtrowany w przyłączach FM TV IEC, natomiast sygnał naziemny FM/TV w przyłączy satelitarnym F.
- Przejście DC z przyłącza SAT na wejście.
- Przewód wewnętrzny jest podłączany po prostu za pomocą wciskania, bez konieczności przykręcania. W związku z tym przewód wewnętrzny można wielokrotnie odłączać.
- Spełnia wymogi klasy ekranowania A.

Dane techniczne

Pasma częstotliwości UKF

- Zakres częstotliwości: 87,5 do 108 MHz
- Odsprężenie: > 10 dB

Pasma częstotliwości UKF: 4 dB

Pasma częstotliwości TV

- Zakres częstotliwości: 125 do 862 MHz
- Odsprężenie: > 10 dB
- Tłumienie: wtyczka TV: 4 dB

Pasma częstotliwości SAT

- Zakres częstotliwości: 950 do 2400 MHz
- Odsprężenie: > 20 dB
- Tłumienie: wtyczka SAT: 1,5 dB

Głębokość montażu: 36 mm

Wskazówki

- Tylko do mocowania śrubowego.
